



**DOMUS** **AUTO**  
(0103020)



200 kg



COLCHÓN  
de REEMPLAZO



El DOMUS AUTO es la SEMP Apex adecuada para tratar las UPP's de grado IV, previniendo su aparición en aquellos pacientes con riesgo muy alto (Escala Braden). Gracias a sus sensores, el ajuste óptimo del equipo se realiza de forma automática.

### MAYOR EFICACIA

El uso de 20 celdas y una altura mayor (8 pulgadas) permite un mayor alivio de presión y un tratamiento más eficaz. Reducción del efecto cizalla gracias al modo inflado del asiento. Funda con tratamiento ión plata para reducir el riesgo de infección.

### CON ALARMA VISUAL

Incorpora una alarma visual y audible para indicar baja presión, fallo electrónico o avería. Posibilidad de silenciar la alarma.


### CÓMODO

Según el peso del paciente, la presión del aire se ajusta automáticamente.



## DIMENSIONES Y PESOS

• Dimensión colchón:	2000 X 900 X 203,2 mm
• Dimensión compresor:	290 X 185 X 126 mm
• Peso colchón:	10,5 kg
• Peso compresor:	3,7 kg
• Dimensiones de la caja:	564 X 394 X 576 mm
• Peso total de la caja:	15,2 kg
• Unidades por caja exterior:	2
• Dimensión total de la caja exterior:	815 X 582 X 605 mm
• Peso total de la caja exterior:	32,7 kg



Sistema inflado del asiento para minimizar el efecto cizalla

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Compresor:	
Voltaje:	Ac 220-240 V, 50 Hz
Máxima salida de aire (lpm):	8 litros/min.
Rango de presión:	20 - 30 - 40 mmHg
Ciclo temporal:	10 min.
Funciones:	Botón encendido y apagado. Bloqueo de panel. Max Firm. Sistema inflado del asiento. Ajuste de rango de presión: automático. Posibilidad de ajustar la presión para mayor confort del paciente. Alternante o estático.
Alarma audible y visual que indica:	Baja presión, fallo eléctrico y avería. Botón para silenciar la alarma.
• Colchón de reemplazo (Materiales):	
Funda:	Nylon / PU con tratamiento antibacteriano de hilo de plata
Celdas:	Celdas: Nylon PU. 20 celdas independientes de 20,32 cm
Base:	Nylon / PVC. Con CPR
• Peso máximo soportado:	200 kg

## GARANTÍA

- DOMUS Auto: 2 años\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

## CERTIFICADOS

